


**Garant****Insteekplaat volradius, HU9310, Steekbreedte w: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	275015 4
GTIN	4062406612634
Artikelklasse	21H

**Omschrijving****Toepassing:**

Voor snijplaathouders nr. 274030 – 274090.

**T.b.v.:**

Snijplaathouder nr. 274010 – 274026.

**Technische beschrijving**

Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/omw,
Coating	ongecoat
Steekbreedte w	4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Snedecondities	continu
Soort	HU9310
Aantal wisselingen/snijanten	1
Wisselplaatprofiel	neutraal

Producttype

Wisselplaat voor het steekdraaien

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	380 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	360 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	280 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
nat maximaal	geschikt		