



Deelprofielplaat 60° binnen rechts, HBF20, Oplopend met: 1-3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	271976 1-3
GTIN	4062406616915
Artikelklasse	22B

Omschrijving

Uitvoering:
Volledig gesinterd.

Technische beschrijving

Soort	HBF20
Tolerantieklasse	DIN 13 6H
Draadsoort	MF
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Dikte	3,68 mm
Plaatafmeting L	16 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draadsnijden

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	220 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	150 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	85 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	75 m/min	P
Staal < 55 HRC	onder voorwaarden geschikt	35 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	60 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	40 m/min	S
GG(G)	geschikt	110 m/min	K
CuZn	onder voorwaarden geschikt	130 m/min	N
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	onder voorwaarden geschikt		