

## Staaf-grijpermagneet met passingmaat, Neodymium, Ø: 13mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	085929 13
GTIN	2050001737601
Artikelklasse	08Q

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Afgeschermd**e staafgrijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.
- **Passingtolerantie op buiten-Ø h6.**
- **Temperatuurbestendig tot maximaal 80 °C.**
- **Magneetkern van neodymium.**

#### Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

### Technische beschrijving

Maximale inkortingsmaat achterkant	6 mm
maximale temperatuurbestendigheid	80 °C
Hoogte	20 mm
Materiaal oppervlak	Nikkel
Ø	13 mm
Nominale houdkracht	70 N
Materiaal magneetkern	Neodymium
Producttype	Staafklem magneet

