

**Staa-fgripermagneet met passingmaat, AlNiCo, Ø: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085925 10
GTIN	2050000965104
Artikelklasse	08Q

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Afgeschermd staafgriper met magneetkern van AlNiCo.**
- **Passingtolerantie op buiten-Ø h6.**
- **Temperatuurbestendig tot maximaal 220 °C.**

**Toepassing:**

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

**Technische beschrijving**

Nominale houdkracht	5 N
Ø	10 mm
maximale temperatuurbestendigheid	220 °C
Hoogte	16 mm
Materiaal oppervlak	verzinkt
Maximale inkortingsmaat achterkant	6 mm
Materiaal magneetkern	AlNiCo
Producttype	Staa-fklem magneet

