

Garant**SDMX 0903 AFEN, HB7520, Type: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2107 UNI
GTIN	4062406619480
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Wisselplaten geschikt voor hogere snijnelheden en voedingen.**
- **Precisiegesinterd en geslepen voor uitstekende oppervlaktekwaliteiten.**
- **Fijnkorrelige structuur voor grote taaheid en slijtvastheid.**

T.b.v.:

GARANT vlakfrees nr. 214395 en nr. 214400.

Inhoud:

50 × 214440 UNI

Opmerking:Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p,max} = 3$ mm.**Technische beschrijving**

Type	UNI
Plaatdikte E	3,18 mm
Inhoud	50
ISO-code wisselplaat	SDMX 0903 AFEN
Soort	HB7520

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	350 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	255 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	230 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	180 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	165 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	130 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	235 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

SDMX 0903 AFEN Type UNI	214440 UNI
-------------------------	------------