

**Garant****Ringratelsleutel, Type: LOWPROFILE****Bestelgegevens**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bestelnummer  | 630357 LOWPROFILE |
| GTIN          | 4062406625900     |
| Artikelklasse | 61A               |

**Omschrijving****T.b.v. :**

Dopsleutelassortiment, Low Profile, ¼ inch-vierkant nr. 630355 gr. 14.

Sleutellengte L: 115 mm

**Technische beschrijving**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Sleutellengte L      | 115 mm         |
| Aantal tanden        | 72             |
| Nadraaihoek          | 5 graden       |
| met draaibare kop    | nee            |
| Ratel, omschakelbaar | ja             |
| Producttype          | Schroefsleutel |