

Platte grijpermagneet met binnendraad, Neodymium, Ø: 6mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	085924 6
GTIN	2050001737717
Artikelklasse	08Q

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Temperatuurbestendig tot maximaal 80 °C.**
- **Verzinkt oppervlak, magneetkern van neodymium.**
- **Afgeschermdde platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.**

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Opmerking:

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.

Technische beschrijving

Ø	6 mm
Hoogte	4,5 mm
Hoogte met schroefdraad	11,5 mm
Gewicht	2,7 g
Materiaal oppervlak	verzinkt
maximale temperatuurbestendigheid	80 °C
Schroefdraadbus	ja
Nominale houdkracht	5 N
Schroefdraad	M3 mm

Materiaal magneetkern	Neodymium
Producttype	Platte grijpermagneet

Accessoires

Inschroefhakenset met buitendraad10-delig Schroefdraad M3	085921 M3
---	-----------