

**Platte grijpermagneet met karabijnhaak, Neodymium, Type: E1066/NEO****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085975 E1066/NEO
GTIN	5012095617716
Artikelklasse	08Q

**Omschrijving****Uitvoering:**

Temperatuurbestendig tot maximaal 80°C.

**Toepassing:**

Ideaal voor het vastklemmen en ophangen van kabels, draden en kabels, etc.

**Technische beschrijving**

Ø	28 mm
Nominale houdkracht	200 N
maximale temperatuurbestendigheid	80 °C
Hoogte	14 mm
Gewicht	30 g
Materiaal magneetkern	Neodymium
Producttype	Platte grijpermagneet

