



## Platte grijpermagneet, 2-delige set, met schroefdraadbus vlak, Neodymium, Ø: E857/2mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	085973 E857/2
GTIN	5012095619338
Artikelklasse	08Q

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Afgeschermdde platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.**
- **Corrosiebestendigheid en oppervlaktebescherming dankzij met rubber bekleed oppervlak.**
- **Rubberen bekleding verhoogt zijdelingse houdkrachten.**
- **Magneetkern van neodymium.**

#### Toepassing:

Op gelakte oppervlakken, krast niet en glijdt niet weg.

#### Opmerking:

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.

### Technische beschrijving

Nominale houdkracht	85 N
Hoogte met schroefdraad	6 mm
Schroefdraad	M4
Materiaal magneetkern	Neodymium
Producttype	Platte grijpermagneet

