

Staa-fgripermagneet met passingmaat, SmCo₅, Ø: 10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085928 10
GTIN	2050000965159
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

- Afgeschermd staafgrijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.
- Passingtolerantie op buiten-Ø h6.
- Temperatuurbestendig tot maximaal 200 °C.
- Magneetkern van samarium-kobalt (SmCo₅).

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Technische beschrijving

Materiaal oppervlak	Nikkel
maximale temperatuurbestendigheid	200 °C
Ø	10 mm
Nominale houdkracht	40 N
Hoogte	20 mm
Maximale inkortingsmaat achterkant	8 mm
Materiaal magneetkern	SmCo ₅
Producttype	Staa-fklem magneet

