

Garant**HiPer-Drill snij-inzetdeel n7, HU7810, Ø D: 20-Xmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	231630 20-X
GTIN	4062406635701
Artikelklasse	20N

Omschrijving**Uitvoering:**

Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing. Rondloopnauwkeurigheid in gemonteerde toestand $\leq 20 \mu\text{m}$. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

Opmerking:

Snijgegevens gelden voor basiselement $5 \times D$.

Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren. Levertijd: 10 werkdagen

Minimale bestelhoeveelheid: 3 stuks

Klantspecifiek speciaal product:

Annuleren maximaal 3 werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging mogelijk. Wordt niet teruggenomen.

Technische beschrijving

Serie	HiPer-Drill
Voeding f in aluminium kortspanend	0,42 mm/omw,

Coating	ongecoat
Voor basiselement maat	20 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Ø-Bereik	20 - 20,99 mm
Tophoek	135 graden
Soort	HU7810
Snijmateriaal	HM
Semi-standaard	ja
Aantal snijkanten Z	2
Producttype	Snij-inzetdeel voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	250 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	200 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	150 m/min	N
CuZn	geschikt	180 m/min	N
nat maximaal	geschikt		