

KÄRCHER**Veegmachine, Type: KM7030CBP****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078004 KM7030CBP
GTIN	4039784718098
Artikelklasse	07C

Omschrijving**Uitvoering:**

Handveegmachine met elektrische veegwals- en zijbezemaandrijving voor consistent goed veeggedrag in de bochten naar links en rechts. Universele borstel voor binnen- en buitenreiniging, stoffilter met afzuiging, robuust kunststof frame, gemakkelijk instelbare hoofdveegrol en traploos instelbare zijbezem.

- **geïntegreerde afzuiging**
- **Accuvoeding**
- **aangedreven zijbezem en veegwals**

Handmatige vloerreinigingsmachine voor allerlei toepassingen en verschillende oppervlaktes. Zowel als netstroom en als batterij uitvoering verkrijgbaar. Hoge productiviteit en zuinig in gebruik.

Technische beschrijving

Hoogte	1050 mm
Breedte	770 mm
Lengte	1200 mm
Wattage	195 W

Accuspanning	12 V
Energievoorziening	Accuvoeding
maximale bedrijfsduur	150 min
Bakvolume	30 l
Nettogewicht	48 kg
Werkbreedte met zijbezems	700 mm
Producttype	Vloerreinigingsapparaat