

KÄRCHER**Schrobmachine, Type: BR4522CBP****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078002 BR4522CBP
GTIN	4054278440064
Artikelklasse	07C

Omschrijving**Uitvoering:**

Ideaal bij grote, sterk overgezette oppervlakken: zeer wendbare schrobzuigmachine met batterijvoeding BR 45/22 Bp pack. Met draaibare walsborstelkop en KART-technologie. Vloerreinigingsmachine met handbediening voor allerlei toepassingen en verschillende oppervlaktegroottes. Naar keuze als uitvoering met net- of batterijvoeding. Hoge productiviteit en zuinig in gebruik.

Technische beschrijving

max. oppervlaktecapaciteit	1800 m ² /h
Werkbreedte borstelen	450 mm
Gewicht inclusief accessoires	51,7 kg
Lengte	970 mm
Volume van de verswatertank	22 l
min. borstelaandrukkracht	100 - 150 g/cm ³

Borsteltoerental	750 - 1000 min ⁻¹
Volume van de vuilwatertank	22 l
Wattage	550 W
Breedte	550 mm
Hoogte	1115 mm
Werkbreedte zuigen	500 mm
Accuspanning	25,2 V
Accucapaciteit	42 Ah
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Vloerreinigingsapparaat