

KÄRCHER**Schrobmachine, Type: BR4010CADV****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078001 BR4010CADV
GTIN	4039784541498
Artikelklasse	07C

Omschrijving**Uitvoering:**

De BR 40/10 C - de meest efficiënte machine van haar klasse. De compacte en krachtige machine beschikt over een werkbreedte van 400 mm en een tankvolume van 10 l. De Advance variant beschikt over extra transportwielen en een verstelbare borstelaandruk.

Handmatige vloerreinigingsmachine voor allerlei toepassingen en verschillende oppervlaktes. Zowel als netstroom en als batterij uitvoering verkrijgbaar. Hoge productiviteit en zuinig in gebruik.

Werkbreedte borstelen: 400 mm

Werkbreedte zuigen: 400 mm

Lengte: 520 mm

Breedte: 470 mm

Hoogte: 1150 mm

max. oppervlakcapaciteit: 400 m²/h

Technische beschrijving

Werkbreedte borstelen	400 mm
Gewicht inclusief accessoires	30 kg

Breedte	470 mm
Volume van de vuilwatertank	10 l
Wattage	2300 W
Werkbreedte zuigen	400 mm
Lengte	520 mm
Hoogte	1150 mm
Volume van de verswatertank	10 l
min. borstelaandrukkraft	100 g/cm ³
max. oppervlaktecapaciteit	400 m ² /h
Borsteltoerental	1100 min ⁻¹
Netfrequentie	50 Hz
Netspanning	220 - 240 V
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Vloerreinigingsapparaat