



Led-tafellamp, Type: 10



Bestelgegevens

Bestelnummer	081408 10
GTIN	4260131239168
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatieve tafellamp 'Comet' met besturing aan de lichtkop voor het in- en uitschakelen en de dimfunctie. Bovendien kan via een tweede sensor ook d.m.v. gebarenbesturing de kleurtemperatuur indien nodig worden gewijzigd. De beide sensoren reageren zodra de hand onder het desbetreffende apparaat wordt vastgehouden. Door de slanke en elegante, zilverageëloxeerde aluminium behuizing in combinatie met de flexibele as met een stoffen ommanteling in klassiek zwart past de lamp perfect bij een moderne kantoorinrichting.

- **Stabiele voet.**
- **Gelijkmatig homogene en reflectiearme 120° verlichting.**
- **Lichtkleur van koudwit tot warmwit veranderbaar via sensor aan de lichtkop.**
- **Traploos dimbaar, ook d.m.v. gebarenbesturing aan de lichtkop.**
- **Niet-verblindend en zonder flikkering.**

Technische beschrijving

Lichtbron	LED-lamp
Kleurtemperatuur	2700 - 5500 K
Lichtopbrengst	10 W
Energievoorziening	Netvoeding

Lichtkleur	koudwit
Lichtkleur	warmwit
Lichtkleur	neutraalwit
Totale hoogte	900 mm
Lichtstroom	960 lm
Lichtkop breedte	30 mm
Lichtkop diepte	210 mm
Lichtkop hoogte	10 mm
Producttype	Tafellamp / werkplekverlichting