



## Verlichtingsset voor Multifix met bediening via gebaren, Type: 10



### Bestelgegevens

Bestelnummer	081409 10
GTIN	4260131239366
Artikelklasse	08C

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Innovatieve werkplekverlichting 'Silhouette' met **bewegingsbesturing** aan de lichtkop voor het in- en uitschakelen en de dimfunctie. De kleurtemperatuur kan naar wens worden gewijzigd. Lamp kan op verschillende toepassingsgebieden worden gebruikt.

- **Sterke magneetvoet.**
- **Gelijkmatige homogene en reflectiearme 120° verlichting.**
- **Niet-verblindend en zonder flikkering.**
- **Lichtkleur van koudwit tot warmwit veranderbaar via sensor aan de lichtkop.**

#### Functie:

IP65:er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

#### Levering:

Inclusief 250V-netadapter.

#### Opmerking:

Zie voor passende tafelklemmen en magneethouders onder 081418/081419.

### Technische beschrijving

Lichtopbrengst	10 W
IP-klasse	IP 65
Lichtkop diepte	210 mm
Magneetvoet-Ø	66 mm
Gewicht	760 g
Lichtkop hoogte	10 mm
Lichtkop breedte	30 mm
Kleurtemperatuur	2700 - 5500 K
Totale hoogte	750 mm
Lichtstroom	960 lm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Tafellamp / werkplekverlichting