

HOLEX**Digitale schuifmaat HCT met Bluetooth, Meetbereik: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412790 200
GTIN	4062406629441
Artikelklasse	42A

Omschrijving**Uitvoering:**

Digitale schuifmaten met **Bluetooth 5.0**. Goed afleesbaar LCD-display. Zeer lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem. Aangenaam vast te houden oppervlak. Meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobiele app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS. Ook te gebruiken via Human Interface Device (HID). Programmeerbare automatische uitschakeling en programmeerbaar automatisch bereiken van de SLEEP-modus via de HCT-APP.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 200 mm
Draadloze toepassing	HCT Mobile App
Draadloze toepassing	HID (Human Interface Device)
Draadloze toepassing	HCT Windows App
Aantal inbegrepen batterijen	1
Norm	ISO 13385
Beklengte	50 mm
Serie	HCT
Aflezings	0,01 mm

Energievoorziening	Batterijvoeding
Dieptemaat aanwezig	ja
Kalibratie	A1
Aflezings	0,0005 inch
Batterijtype	Knoopcel
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 Nr. CR2032
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,3
Aflezings omschakelbaar	mm / inch
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Schroef voor dieptemaathouder	412236