



Digitale diepteschuifmaat HCT met Bluetooth, Meetbereik: 300mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	418743 300
GTIN	4062406629489
Artikelklasse	42A

Omschrijving

Uitvoering:

Het meetresultaat wordt op een goed afleesbaar display weergegeven. Meetvlakken zijn ultrafijn gelept.

Bluetooth 5.0. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobiele app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS en de HCT Windows-app. Kan ook worden gebruikt via Human Interface Device (HID).

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Technische beschrijving

Aflezing omschakelbaar	0,0005 inch
Kalibratie	A1
Serie	HCT
Draadloze toepassing	HCT Mobile App
Draadloze toepassing	HID (Human Interface Device)
Draadloze toepassing	HCT Windows App
Doorsnede liniaal	16×4 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032

Bruglengte	100 mm
Aflezingsomschakelbaar	0,01 mm
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meetbereik	0 - 300 mm
Batterijtype	Knoopcel
Meetafwijking E MPE	±0,04 mm
Norm	ISO 13385
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Diepteschuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021000 300
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021010 300

Accessoires

Schroef voor dieptemaathouder	412236
-------------------------------	--------