

HOLEX**Digitale diepteschuifmaat HCT met Bluetooth, Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	418743 150
GTIN	4062406629472
Artikelklasse	42A

Omschrijving**Uitvoering:**

Het meetresultaat wordt op een goed afleesbaar display weergegeven. Meetvlakken zijn ultrafijn gelept.

Bluetooth 5.0. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobiele app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS en de HCT Windows-app. Kan ook worden gebruikt via Human Interface Device (HID).

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Technische beschrijving

Aantal inbegrepen batterijen	1
Aflezingsomschakelaar	0,01 mm
Bruglengte	100 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Draadloze toepassing	HCT Mobile App
Draadloze toepassing	HID (Human Interface Device)
Draadloze toepassing	HCT Windows App
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meetbereik	0 - 150 mm

Doorsnede liniaal	16×4 mm
Serie	HCT
Batterijtype	Knoopcel
Energievoorziening	Batterijvoeding
Kalibratie	A1
Aflezingsomschakelbaar	0,0005 inch
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Diepteschuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

Accessoires

Schroef voor dieptemaathouder	412236
-------------------------------	--------