

HOLEX**Digitale schuifmaat HCT met Bluetooth en ronde dieptemaat, Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412792 150
GTIN	4062406629465
Artikelklasse	42A

Omschrijving**Uitvoering:**

Digitale schuifmaten met **Bluetooth 5.0**. Goed afleesbaar LCD-display. Zeer lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem. Aangenaam vast te houden oppervlak. Meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobiele app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS. Ook te gebruiken via Human Interface Device (HID). Programmeerbare automatische uitschakeling en programmeerbaar automatisch bereiken van de SLEEP-modus via de HCT-APP.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Technische beschrijving

Norm	ISO 13385
Meetbereik	0 - 150 mm
Dieptemaat aanwezig	ja
Beklengte	40 mm
Dieptemaat	Ø 1,6
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 Nr. CR2032
Serie	HCT
Batterijtype	Knoopcel

Energievoorziening	Batterijvoeding
Aflezing	0,01 mm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aantal inbegrepen batterijen	1
Draadloze toepassing	HCT Mobile App
Draadloze toepassing	HID (Human Interface Device)
Draadloze toepassing	HCT Windows App
Kalibratie	A1
Aflezing	0,0005 inch
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Schroef voor dieptemaathouder	412236