

Staa-fgripermagneet met passingmaat, Neodymium, Ø: 16mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085929 16
GTIN	2050001737618
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

- Afgeschermd staafgrijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.
- Passingtolerantie op buiten-Ø h6.
- Temperatuurbestendig tot maximaal 80 °C.
- Magneetkern van neodymium.

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Technische beschrijving

Nominale houdkracht	150 N
Ø	16 mm
Maximale inkortingsmaat achterkant	2 mm
Hoogte	20 mm
maximale temperatuurbestendigheid	80 °C
Materiaal oppervlak	Nikkel
Materiaal magneetkern	Neodymium
Producttype	Staa-fklem magneet

