

HOLEX**Platte potmagneet met beschermplaat, AlNiCo, Ø: 38mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085944 38
GTIN	4045197372857
Artikelklasse	02A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Platte magneet ingebed in stalen mantel ter bescherming.
- Bevestiging van de magneet van onderen af via boring met verzinking.
- Magneetmateriaal temperatuurbestendig tot maximaal 550 °C (gr. 19 tot 100 °C).

Toepassing:

Apparatenbouw.

Technische beschrijving

Ø	38,1 mm
Bevestigingsboring-Ø	5,2 mm
Materiaal oppervlak	Staal
Hoogte	10,35 mm
Nominale houdkracht	130 N
maximale temperatuurbestendigheid	550 °C
Materiaal magneetkern	AlNiCo
Producttype	Potmagneet

