

CARTEC**Draaibare oogbout, Schroefdraad-Ø: M10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	086486 M10
GTIN	8013429800016
Artikelklasse	08Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Aanschroefbaar, 360° draaibaar aanslagpunt voor het optillen van zware lasten, kogelgelagerd, 100% scheurgetest, **gecertificeerd door DGUV.**

Opmerking:

SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.

Technische beschrijving

Draagvermogen WLL SF 4:1	0,3 t
Oogbreedte B	30 mm
Producttype	Draaibare oogbout