

CARTEC**Oogschroefbout, Schroefdraad-Ø: M10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	086487 M10
GTIN	8013429801037
Artikelklasse	08Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogvaste, 360° draaibare oogbouten, rood gelakt.

Opmerking:

SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.

Draadlengte L: 16 mm

Buiten-Ø ring B: 45 mm

Kraag-Ø oplegvlak C: 25 mm

Totale hoogte F: 10 mm

Technische beschrijving

Gewicht	0,135 kg
Kleur	rood
Buiten-Ø ring B	45 mm
Totale hoogte F	10 mm
Draadlengte L	16 mm

Kraag-Ø oplegvlak C	25 mm
Producttype	Ringschroef