

CARTEC**Draaibare oogbout, Schroefdraad-Ø: M10**

Bestelgegevens

Bestelnummer	086488 M10
GTIN	8013429871023
Artikelklasse	08Y

Omschrijving

Uitvoering:

Aanschroefbaar, 360° draaibaar aanslagpunt voor het optillen van zware lasten, kogelgelagerd, 100% scheurgetest, **gecertificeerd door DGUV, veiligheidsfactor 4** in alle richtingen.

Opmerking:

SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.

Technische beschrijving

Producttype	Draaibare oogbout
-------------	-------------------