

Garant**Boorstangstabilisator 7xD mini, Type: 12R****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319467 12R
GTIN	4062406641849
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

Basisdeel van hoogwaardig gereedschapsstaal, oppervlak en functievlakken gehard.

Voordeel:

Vermindering van trillingen bij gebruik met alle boorstangtypes.

T.b.v.:

Alle gangbare boorstangen.

Opmerking:

Voor het bepalen van de juiste boorstangstabilisator-variant altijd een botsingscontrole uitvoeren met behulp van de Hoffmann e-Tool-gegevens uit de eShop of via ToolScout! Een maximale afkoppellengte van 3xD van de gebruikte boorstangtypes wordt aanbevolen. Maximale uitsteeklengte stabilisator incl. boorstang 10xD.

Technische beschrijving

Totale lengte L_2	143 mm
Snijrichting	rechts
Span-Ø D_1	12 mm
Schacht-Ø D_2	32 mm
C	1 mm
Afkoppellengte L_1	84 mm
Radius R	2 mm

Verplaatsing Z ten opzichte van as	10,5 mm
Ø D ₃	40 mm
Schachtlengte L _s	53 mm
Binnendraaidiepte tot	7×D
Trilling	gedempt
Producttype	Boorstangstabilisator