

Garant**Boorstangstabilisator 7xD midi, Type: 10R****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319468 10R
GTIN	4062406641900
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

Basisdeel van hoogwaardig gereedschapsstaal, oppervlak en functievlakken gehard.

Voordeel:

Vermindering van trillingen bij gebruik met alle boorstangtypes.

T.b.v.:

Alle gangbare boorstangen.

Opmerking:

Voor het bepalen van de juiste boorstangstabilisator-variant altijd een botsingscontrole uitvoeren met behulp van de Hoffmann e-Tool-gegevens uit de eShop of via ToolScout! Een maximale afkoppellengte van 3xD van de gebruikte boorstangtypes wordt aanbevolen. Maximale uitsteeklengte stabilisator incl. boorstang 10xD.

Technische beschrijving

Radius R	1,2 mm
Span-Ø D ₁	10 mm
Schachtlengte L _s	53 mm
Totale lengte L ₂	129 mm
Afkoppellengte L ₁	70 mm
Snijrichting	rechts
C	1 mm

Verplaatsing Z ten opzichte van as	11 mm
Schacht-Ø D ₂	32 mm
Ø D ₃	40 mm
Binnendraaidiepte tot	7×D
Trilling	gedempt
Producttype	Boorstangstabilisator