

Garant**Boorstangstabilisator 7xD mini, Type: 20R****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319467 20R
GTIN	4062406641887
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

Basisdeel van hoogwaardig gereedschapsstaal, oppervlak en functievlakken gehard.

Voordeel:

Vermindering van trillingen bij gebruik met alle boorstangtypes.

T.b.v.:

Alle gangbare boorstangen.

Opmerking:

Voor het bepalen van de juiste boorstangstabilisator-variant altijd een botsingscontrole uitvoeren met behulp van de Hoffmann e-Tool-gegevens uit de eShop of via ToolScout! Een maximale afkoppellengte van 3xD van de gebruikte boorstangtypes wordt aanbevolen. Maximale uitsteeklengte stabilisator incl. boorstang 10xD.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	20 mm
Radius R	2 mm
Afkoppellengte L ₁	140 mm
Schacht-Ø D ₂	32 mm
Schachtlengte L _s	60 mm
C	1 mm
Verplaatsing Z ten opzichte van as	15 mm
Ø D ₃	40 mm

Snijrichting	rechts
Totale lengte L ₂	206 mm
Binnendraaidiepte tot	7×D
Trilling	gedempt
Producttype	Boorstangstabilisator