

**Garant****Boorstangstabilisator 7xD maxi, Type: 20L****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319469 20L
GTIN	4062406642532
Artikelklasse	31V

**Omschrijving****Uitvoering:**

Basisdeel van hoogwaardig gereedschapstaal, oppervlak en functievlakken gehard.

**Voordeel:**

Vermindering van trillingen bij gebruik met alle boorstangtypes.

**T.b.v.:**

Alle gangbare boorstangen.

**Opmerking:**

Voor het bepalen van de juiste boorstangstabilisator-variant altijd een botsingscontrole uitvoeren met behulp van de Hoffmann e-Tool-gegevens uit de eShop of via ToolScout! Een maximale afkoppellengte van 3xD van de gebruikte boorstangtypes wordt aanbevolen. Maximale uitsteeklengte stabilisator incl. boorstang 10xD.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte $L_1$	140 mm
Totale lengte $L_2$	206 mm
Schacht- $\varnothing$ $D_2$	32 mm
Span- $\varnothing$ $D_1$	20 mm
Radius R	1,2 mm
Verplaatsing Z ten opzichte van as	20 mm
$\varnothing$ $D_3$	40 mm
C	1,5 mm

Schachtlengte L <sub>s</sub>	60 mm
Snijrichting	rechts
Binnendraaidiepte tot	7×D
Trilling	gedempt
Producttype	Boorstangstabilisator