

**Garant****Boorstangstabilisator 7xD maxi, Type: 20R****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319469 20R
GTIN	4062406642525
Artikelklasse	31V

**Omschrijving****Uitvoering:**

Basisdeel van hoogwaardig gereedschapsstaal, oppervlak en functievlakken gehard.

**Voordeel:**

Vermindering van trillingen bij gebruik met alle boorstangtypes.

**T.b.v.:**

Alle gangbare boorstangen.

**Opmerking:**

Voor het bepalen van de juiste boorstangstabilisator-variant altijd een botsingscontrole uitvoeren met behulp van de Hoffmann e-Tool-gegevens uit de eShop of via ToolScout! Een maximale afkoppellengte van 3xD van de gebruikte boorstangtypes wordt aanbevolen. Maximale uitsteeklengte stabilisator incl. boorstang 10xD.

**Technische beschrijving**

C	1,5 mm
Snijrichting	rechts
Radius R	1,2 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Schachtlengte L <sub>s</sub>	60 mm
Schacht-Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Verplaatsing Z ten opzichte van as	20 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	20 mm

Totale lengte L <sub>2</sub>	206 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	140 mm
Binnendraaidiepte tot	7×D
Trilling	gedempt
Producttype	Boorstangstabilisator