

**Garant****Boorstangstabilisator 7×D maxi, Type: 10R****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319469 10R
GTIN	4062406642464
Artikelklasse	31V

**Omschrijving****Uitvoering:**

Basisdeel van hoogwaardig gereedschapsstaal, oppervlak en functievlakken gehard.

**Voordeel:**

Vermindering van trillingen bij gebruik met alle boorstangtypes.

**T.b.v.:**

Alle gangbare boorstangen.

**Opmerking:**

Voor het bepalen van de juiste boorstangstabilisator-variant altijd een botsingscontrole uitvoeren met behulp van de Hoffmann e-Tool-gegevens uit de eShop of via ToolScout! Een maximale afkoppellengte van 3×D van de gebruikte boorstangtypes wordt aanbevolen. Maximale uitsteeklengte stabilisator incl. boorstang 10×D.

**Technische beschrijving**

Radius R	1,2 mm
C	1 mm
Verplaatsing Z ten opzichte van as	14 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	70 mm
Schacht-Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Totale lengte L <sub>2</sub>	129 mm
Schachtlengte L <sub>s</sub>	53 mm

Snijrichting	rechts
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Binnendraaidiepte tot	7×D
Trilling	gedempt
Producttype	Boorstangstabilisator