

Garant**Boorstangstabilisator 7xD maxi, Type: 12R****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319469 12R
GTIN	4062406642488
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

Basisdeel van hoogwaardig gereedschapsstaal, oppervlak en functievlakken gehard.

Voordeel:

Vermindering van trillingen bij gebruik met alle boorstangtypes.

T.b.v.:

Alle gangbare boorstangen.

Opmerking:

Voor het bepalen van de juiste boorstangstabilisator-variant altijd een botsingscontrole uitvoeren met behulp van de Hoffmann e-Tool-gegevens uit de eShop of via ToolScout! Een maximale afkoppellengte van 3xD van de gebruikte boorstangtypes wordt aanbevolen. Maximale uitsteeklengte stabilisator incl. boorstang 10xD.

Technische beschrijving

Ø D ₃	40 mm
C	1,5 mm
Schacht-Ø D ₂	32 mm
Radius R	1,2 mm
Snijrichting	rechts
Totale lengte L ₂	143 mm
Span-Ø D ₁	12 mm

Afkoppellengte L_1	84 mm
Schachtlengte L_s	53 mm
Verplaatsing Z ten opzichte van as	18,5 mm
Binnendraaidiepte tot	$7 \times D$
Trilling	gedempt
Producttype	Boorstangstabilisator