

Opvangbak vouwbaar en berijdbaar Rigid-Lock Quick Berm®, Opvangvolume: 890l



Bestelgegevens

Bestelnummer	984100 890
GTIN	697841156425
Artikelklasse	97S

Omschrijving

Uitvoering:

Verrijdbare vouwbak met PVC-coating. Eendelige constructie die snel en simpel in elkaar te zetten is. Geen montage nodig. Het materiaal met PVC-coating is bestand tegen een groot aantal chemicaliën, inclusief aardolie, oliën, smeermiddelen en de meeste zuren. Langdurig UV-bestendig. Ideaal voor gebruik in de buitenlucht.

Rigid-Lock-technologie: Het gepatenteerde stijlontwerp maximaliseert de binnenruimte van de opvangbak en reduceert het risico op struikelen aan de buitenkanten. Deze vergrendelen de zijwanden in een 30 cm hoge, 90° verticale positie voor een hoge structurele stabiliteit. De zijwanden kunnen snel omlaag worden gebracht, om eenvoudig in- en uitschuiven mogelijk te maken. De houder is een beschermende nylon naaf, staat in de onderste positie vast en is bestand tegen een gewicht door voertuigverkeer tot wel 5000 kg per band. De naaf bevat geïntegreerde gaten voor de opname van ankers (anker niet meegeleverd).

CriticalCorner™: Het gepatenteerde CriticalCorner™ design heeft rondom diagonale hoogfrequentie lasverbindingen. Het gebruik van elektromagnetische energie en druk levert een duurzame, ondoordringbare verbinding op, met als resultaat een volledig waterdichte wand. CriticalCorner™ voorkomt het opbollen, uitzetten of verzakken van de hoeken. De wanden hebben een 25 mm slijtvaste rand langs de bovenkant voor extra stevigheid en betrouwbaarheid. Deze vorm van naadafdichting voorkomt dat lucht, gassen, dampen of vloeistoffen de vouwbak binnendringen of uitstromen.

Duurzame, berijdbare vouwbak voor vaten, IBC-bakken en tanks. EnGuard™ V aangepast weefsel met PVC-coating is geschikt voor de plaatsing van zware materialen in de werkruimte, incidentele in- en uitschuifsituaties en voetgangersverkeer.

Opmerking:

- **Voor de buitenmaat telt u 203 mm op bij de breedte en diepte om rekening te houden met de stijl en naaf.**
- **Bij de keuze van een bermgrootte moet een afstand van 305 mm bij de in- of uitgang worden aangehouden voor het optillen en laten dalen van de wand.**

Technische beschrijving

Diepte	1200 mm
Hoogte ingeklapt	150 mm
Bakhoogte	300 mm
Breedte	2400 mm
Breedte samengevouwen	610 mm
Diepte samengevouwen	610 mm
Opvangvolume	890
Fabrikantnummer	Rigid-Lock QuickBerm®
Producttype	Vouwbak