

Opvangbak vouwbaar en berijdbaar Rigid-Lock Quick Berm® Plus, Opvangvolume: 9501l



Bestelgegevens

| | |
|---------------|--------------|
| Bestelnummer | 984110 9501 |
| GTIN | 697841156371 |
| Artikelklasse | 97S |

Omschrijving

Uitvoering:

Verrijdbare vouwbak met PVC-coating. Eendelige constructie die snel en simpel in elkaar te zetten is. Geen montage nodig. Het materiaal met PVC-coating is bestand tegen een groot aantal chemicaliën, inclusief aardolie, oliën, smeermiddelen en de meeste zuren. Langdurig UV-bestendig. Ideaal voor gebruik in de buitenlucht.

Rigid-Lock-technologie: Het gepatenteerde stijlontwerp maximaliseert de binnenruimte van de opvangbak en reduceert het risico op struikelen aan de buitenkanten. Deze vergrendelen de zijwanden in een 30 cm hoge, 90° verticale positie voor een hoge structurele stabiliteit. De zijwanden kunnen snel omlaag worden gebracht, om eenvoudig in- en uitschuiven mogelijk te maken. De houder is een beschermende nylon naaf, staat in de onderste positie vast en is bestand tegen een gewicht door voertuigverkeer tot wel 5000 kg per band. De naaf bevat geïntegreerde gaten voor de opname van ankers (anker niet meegeleverd).

CriticalCorner™: Het gepatenteerde CriticalCorner™ design heeft rondom diagonale hoogfrequentie lasverbindingen. Het gebruik van elektromagnetische energie en druk levert een duurzame, ondoordringbare verbinding op, met als resultaat een volledig waterdichte wand. CriticalCorner™ voorkomt het opbollen, uitzetten of verzakken van de hoeken. De wanden hebben een 25 mm slijtvaste rand langs de bovenkant voor extra stevigheid en betrouwbaarheid. Deze vorm van naadafdichting voorkomt dat lucht, gassen, dampen of vloeistoffen de vouwbak binnendringen of uitstromen.

Zwaar belastbare, berijdbare, gevouwen bak met een lange levensduur voor voertuigen, zware apparaten en tankwagens. EnGuard™ VI aangepast weefsel met PVC-coating is dikker en robuuster voor regelmatig voertuigverkeer en zware toepassingen.

Opmerking:

- **Voor de buitenmaat telt u 203 mm op bij de breedte en diepte om rekening te houden met de stijl en naaf.**
- **Bij de keuze van een bermgrootte moet een afstand van 305 mm bij de in- of uitgang worden aangehouden voor het optillen en laten dalen van de wand.**

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Diepte | 3700 mm |
| Bakhoogte | 300 mm |
| Breedte | 8500 mm |
| Hoogte ingeklapt | 410 mm |
| Breedte samengevouwen | 810 mm |
| Diepte samengevouwen | 810 mm |
| Opvangvolume | 9501 |
| Fabrikantnummer | Rigid-Lock QuickBerm® XT |
| Producttype | Vouwbak |