

Garant
Ruwrees HSS-Co8, ongecoat, Ø js14 DC: 10mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	192520 10
GTIN	4045197106667
Artikelklasse	11W

Omschrijving
Uitvoering:

Met achtergeslepen kartelprofiel.

Centrumsnijdend.

- **Ruime, zeer fijn geslepen spaangroeven.**
- **Speciale spaanhoek voor aluminium en non-ferrometalen.**

Voordeel:

De grote spaanruimtes zijn geschikt **voor een groot verspaningsvolume.**

Technische beschrijving

Aantal tanden Z	3
Hoekfasebreedte bij 45°	0,3 mm
Voeding f_z voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend	0,04 mm
Snijkant-Ø D_c	10 mm
Schacht-Ø D_s	10 mm
Totale lengte L	95 mm
Snijlengte L_c	45 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Schacht	DIN 1835 B met h6
Tolerantie nominale Ø	js14
Spiraelhoek	36 graden
Hoekfasehoek	45 graden

Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Freesprofiel	WR
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	geel
Producttype	Hoekfrezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	138 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	83 m/min	N
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	9 m/min	M
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		