

**Staa-fgrijpermagneet met passingmaat, AlNiCo, Ø: 13mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085925 13
GTIN	2050000965111
Artikelklasse	08Q

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Afgeschermd**e staa-fgrijper met magneetkern van AlNiCo.
- **Passingtolerantie op buiten-Ø h6.**
- **Temperatuurbestendig tot maximaal 220 °C.**

**Toepassing:**

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

**Technische beschrijving**

Hoogte	18 mm
Ø	13 mm
Materiaal oppervlak	verzinkt
Nominale houdkracht	10 N
maximale temperatuurbestendigheid	220 °C
Maximale inkortingsmaat achterkant	7 mm
Materiaal magneetkern	AlNiCo
Producttype	Staa-fklem magneet

