

Garant**Werkstukaanslag 3-dimensionaal, Type: 300****Bestelgegevens**

Bestelnummer	360432 300
GTIN	4062406640446
Artikelklasse	31H

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Traploze en snelle instelling.**
- **M8-opname voor T-groefstukken of directe montage.**
- **Optioneel uittrekken tot maximaal 30 mm.**

Aanslag dubbel.

Toepassing:

Voor gebruik op frees- en boormachines.

Materiaal:

Geëloxeerd aluminium.

Accessoires:

T-groefstukken met M8 zie nr. 370520 maat 12 – 18.

Technische beschrijving

Totale hoogte	350 - 380 mm
Geschikt voor kleurcode	TC
Geschikt voor kleurcode	HiPo

Geschikt voor kleurcode	LC
Geschikt voor kleurcode	LC-GARANT
Geschikt voor kleurcode	Duo
Geschikt voor kleurcode	Duo Plus
Geschikt voor kleurcode	T-Rex
Geschikt voor kleurcode	Titan
Geschikt voor kleurcode	Titan2/TitanSense
Geschikt voor kleurcode	Basic
Geschikt voor kleurcode	HD-Allmatic
Geschikt voor kleurcode	Centro Gripp
Geschikt voor kleurcode	NC8
Geschikt voor kleurcode	LCV125G
Geschikt voor kleurcode	HOLEX NC
Nuttige hoogte N	285 - 315 mm
S-asafstand A	80 - 110 mm
Producttype	Werkstukaanslag