



## Momentsleutel standaard MANOSKOP® 721 met ratel, maximaal draaimoment: 50Nm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	657225 50
GTIN	4018754268917
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Robuuste, compacte, éénarmige momentsleutel, instelbaar op schaalwaarde (Nm en lbfft) en met automatische ont koppeling. De nauwkeurigheid blijft ook na duizenden toepassingen behouden, omdat voor alle slijtdelen hoogwaardig materiaal wordt gebruikt en de buigstaaf (bij het gebruik van de sleutel) slechts kort wordt belast. De momentsleutel wordt na het bereiken van het ingestelde draaimoment onmiddellijk ont koppeld. Behuizing en handvat van sterke rechthoekige pijp.

**Maateenheden:** Nm, lbfft. Met **omschakelbare ratel** en vast vierkant – **alleen voor rechtsom aanhalen.**

#### Functie:

**Instelling:** snel instellen van het draaimoment met behulp van de schuif-instelknop. De instelwaarde wordt via de vergrendelingstoets in de handgreep vastgehouden.

Snel instellen van het draaimoment met behulp van de schuif-instelknop. De instelwaarde wordt via de vergrendelingstoets in de handgreep vastgehouden.

#### Toepassing:

Dankzij snelverstelling ideaal voor reparaties en klein seriewerk.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Gebruik:

#### Legenda voor tekening en formule:

$L_1$  = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

$L_2$  = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

$L_3$  = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

$L_4$  = steekmaat van het insteekgereedschap

$L$  = totale lengte van het gereedschap

$T_1$  = draaimoment dat moet worden ingesteld

$T_2$  = voorgeschreven draaimoment

**Opmerking:**

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

**Technische beschrijving**

Meetnauwkeurigheid draaimoment	±4 %
Kalibratie	O1
Schaalverdeling 1 maatstreep =	2 Nm
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Serie	MANOSKOP® 721 Quick
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [L <sub>3</sub> ]	293 mm
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Draaimomentbereik	6 - 50 Nm
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Aflezings omschakelbaar	Nm
Aflezings omschakelbaar	lbfft
Testrapport	Testrapport van de producent
maximaal draaimoment	50 Nm
Norm	DIN EN ISO 6789
Gegevens rapporteerbaar	nee
Draaimomentbereik	5 - 36 lbfft
Totale lengte L	352 mm
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Weergave	analog
Gewicht	880 g
Meettechniek	Mechanisch
Meetmethode	Draaimoment
Aandrijfvierkant	3/8 inch

Aansluitingsvorm	Aandrijfvierkant (ratel)
Feedback	ontkoppelend
Knikfunctie	nee
Slipperfunctie	nee
QuickRelease/ snelwisselfunctie	nee
Sleepwijzer	nee
Producttype	Momentsleutel