

## Oogdouche, Type: 2



### Bestelgegevens

Bestelnummer	984150 2
GTIN	662641922419
Artikelklasse	97S

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Wandgemonteerde** oogdouche / gezichtsdouche met **open edelstalen wasbak** voor gebruik binnen. Kan ook buiten worden gebruikt, wanneer geen kans bestaat op bevriezing of oververhitting. Twee spuitnippels, beschermd door stofkappen die bij activering van de oogdouche omhoog komen. Doseringsventiel voor een optimale waterhoeveelheid. Fijnmazig zeefilter en afzonderlijke straalregelaar zorgen voor een zachte waterstraal. Conform ANSI-norm.

### Technische beschrijving

Fabrikantnummer	STD-85G(D)
Montagesituatie	wandgemonteerd
Toepassingsgebied	Binnen en buiten
Doorstroomwaarde	12 l/min
Werkdruk	29,01 - 87,02 psi
Werkdruk	2 - 6 bar
Producttype	Oogdouche

