

Nooddouche, Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	984160 2
GTIN	662641922396
Artikelklasse	97S

Omschrijving

Uitvoering:

Nooddouchecombinatie voor montage aan de vloer, met oog- en gezichtsdouche. Geschikt voor binnentoepassingen. Met open edelstalen wasbak voor een verbeterde corrosiebestendigheid en lange levensduur. Bediening van de nooddouche via de hendel. Bediening van de oog- / gezichtsdouche via de drukplaat of voetplaat. Conform ANSI-norm. Met edelstalen leidingen.

Technische beschrijving

Diepte	741 mm
Montagesituatie	bodemgemonteerd
BSP draadaansluiting	1.1/4 inch
Hoogte	2288 mm
Fabrikantnummer	EXP-18GS/85G(D)
Toepassingsgebied	Binnen
Breedte	350 mm
Doorstroomwaarde nooddouche	76 l/min

Doorstroomwaarde oog-/gezichtsdouche	12 l/min
Werkdruk	2 - 6 bar
Werkdruk	29 psi
Producttype	Nooddouche