

Oogdouche, Type: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	984150 3
GTIN	662641921689
Artikelklasse	97S

Omschrijving

Uitvoering:

Draagbare oog-, gezichts- en lichaamsdouche voor locaties die niet geschikt zijn voor vaste installaties. 15-liter-drukcilinder van edelstaal met slang en handdouche maakt een effectieve behandeling mogelijk voor maximaal 3 minuten. Manometer en tweevoudig werkende veiligheidsklep voorkomen overdruk en dienen bij reiniging en onderhoud voor de drukafbouw. Inclusief testetiket voor het registreren van uitgevoerde tests/onderhoudswerkzaamheden.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	STD-38G
Toepassingsgebied	Binnen en buiten
Doorstroomwaarde	6 l/min
Montagesituatie	draagbaar
Werkdruk	100 psi
Werkdruk	2 - 6 bar
Producttype	Oogdouche

