


Platte grijpermagneet met binnendraad, Neodymium, Ø: 8mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085924 8
GTIN	2050001737724
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

- **Temperatuurbestendig tot maximaal 80 °C.**
- **Verzinkt oppervlak, magneetkern van neodymium.**
- **Afgeschermdde platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.**

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Opmerking:

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.

Technische beschrijving

Materiaal oppervlak	verzinkt
Nominale houdkracht	13 N
Hoogte met schroefdraad	11,5 mm
Ø	8 mm
maximale temperatuurbestendigheid	80 °C
Hoogte	4,5 mm
Schroefdraadbus	ja
Schroefdraad	M3 mm
Gewicht	3,5 g

Materiaal magneetkern	Neodymium
Producttype	Platte grijpermagneet

Accessoires

Inschroefhakenset met buitendraad10-delig Schroefdraad M3	085921 M3
---	-----------