



Slangoprollers plaatstalen behuizing, Type: 15SCS



Bestelgegevens

Bestelnummer	080076 15SCS
GTIN	4030704094049
Artikelklasse	08A

Omschrijving

Uitvoering:

Slangoproller met **geleide**, via duurzame stalen veren aangedreven **af- en oprolautomaat** met **meervoudige blokkering per omwenteling**.

Open slangoproller in **gelakte, gedeeltelijk verzinkte plaatstalenuitvoering** met **variabele uitvoeropening** en robuuste **rubberen slang**. Met gepatenteerde, gestuurde oprolautomaat SCS ter voorkoming van beschadigingen en verwondingen.

Toepassing:

Geschikt voor lucht, water, olie, diesel.

Voor het verbeteren van de ergonomie door werken met trekcontlasting, alsmede om voor orde te zorgen en ter voorkoming van ongevallen- en verwondingsgevaar door op de grond liggende slangen.

Technische beschrijving

Aansluiting ingang	1/2 inch
bruikbare slanglengte	15 m
Maximale werkdruk	50 bar
Aansluiting uitgang	1/2 inch

Materiaal behuizing	Plaatstaal, gelakt
Oprolautoomaat SCS	ja
Behuizing hoogte	494 mm
Behuizing diepte	180 mm
Behuizing breedte	470 mm
Producttype	Slangoprollers