

Staa-fgripermagneet met passingmaat, SmCo₅, Ø: 13mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085928 13
GTIN	2050000965166
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

- Afgeschermd staafgrijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.
- Passingtolerantie op buiten-Ø h6.
- Temperatuurbestendig tot maximaal 200 °C.
- Magneetkern van samarium-kobalt (SmCo₅).

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Technische beschrijving

maximale temperatuurbestendigheid	200 °C
Ø	13 mm
Hoogte	20 mm
Nominale houdkracht	60 N
Maximale inkortingsmaat achterkant	6 mm
Materiaal oppervlak	Nikkel
Materiaal magneetkern	SmCo ₅
Producttype	Staa-fklem magneet

