

Platte grijpermagneet zonder schroefdraad, Neodymium, Ø: 6mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085923 6
GTIN	2050001735768
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

- Temperatuurbestendig tot maximaal 80 °C.
- Verzinkt oppervlak, magneetkern van neodymium.
- Afgeschermd platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.

Toepassing:

voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Technische beschrijving

Nominale houdkracht	5 N
Hoogte	4,5 mm
Materiaal oppervlak	verzinkt
maximale temperatuurbestendigheid	80 °C
Ø	6 mm
Gewicht	1 g
Materiaal magneetkern	Neodymium
Producttype	Platte grijpermagneet

