

Staa-fgripermagneet met passingmaat, Neodymium, Ø: 20mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085929 20
GTIN	2050001737625
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

- **Afgeschermd**e staa-fgrijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.
- **Passingtolerantie op buiten-Ø h6.**
- **Temperatuurbestendig tot maximaal 80 °C.**
- **Magneetkern van neodymium.**

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Technische beschrijving

Materiaal oppervlak	Nikkel
Nominale houdkracht	280 N
Hoogte	25 mm
Ø	20 mm
maximale temperatuurbestendigheid	80 °C
Maximale inkortingsmaat achterkant	6 mm
Materiaal magneetkern	Neodymium
Producttype	Staa-fklem magneet

