


Garant**VHM-router duwende snede fijn, Diamant, Ø h10 DC: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	209512 16
GTIN	4045197509864
Artikelklasse	11Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendement-kruisvertanding voor een voordelige bewerking van vezelversterkte kunststoffen bij het voorbereiden.

Technische beschrijving

Aantal tanden Z	2
Snijkant-Ø D _c	16 mm
Schacht-Ø D _s	16 mm
Totale lengte L	92 mm
Snijlengte L _c	36 mm
Balanceerkwaliteit met schacht	G 2,5 met HA
Voeding f voor kanten in GFK CFK	0,49 mm/omw,
Hoekfasehoek	90 graden
Coating	Diamant
Vertandingsfijnheidsgraad	fijn
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Freesprofiel	kruisvertand
Tolerantie nominale Ø	h10

Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,5×D bij kanten
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zwart
Schachttolerantie	h6
Producttype	Router

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
PVDF GF20	geschikt	200 m/min	N
POM GF25	geschikt	190 m/min	N
PA 66 GF30	geschikt	170 m/min	N
PEEK GF30	geschikt	150 m/min	N
PTFE CF25	geschikt	180 m/min	N
PEEK CF30	geschikt	160 m/min	N
Hybriden	geschikt		
GFK	geschikt	190 m/min	N
CFK	geschikt	190 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		

Dienstverlening

Schachtslijpen Type HB	129100 HB
------------------------	-----------