

**Magneethaak 90°, (vast), Ferriet, Type: 973****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085954 973
GTIN	2050000965517
Artikelklasse	08Q

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoektolerantie $\pm 0,05$ / 100 mm. Met twee extra neerdrukhendels.

Toepassing:

Voor het opspannen van componenten onder een vaste hoek van 90° en ter voorbereiding van montage- en laswerkzaamheden.

Technische beschrijving

Nominale houdkracht	2000 N
Hoogte	300 mm
Lengte	300 mm
Type	973
Hoekverstelbereik	90 graden
Breedte	35 mm
Gewicht	4,7 kg

Materiaal magneetkern	Ferriet
Producttype	Hoekmagneet