

Staa-fgripermagneet met passingmaat, AlNiCo, Ø: 16mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	085925 16
GTIN	2050000965128
Artikelklasse	08Q

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Afgeschermd**e staa-fgriep
- **Passingtolerantie op buiten-Ø h6.**
- **Temperatuurbestendig tot maximaal 220 °C.**

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Technische beschrijving

Maximale inkortingsmaat achterkant	5 mm
Ø	16 mm
Hoogte	20 mm
Materiaal oppervlak	verzinkt
maximale temperatuurbestendigheid	220 °C
Nominale houdkracht	15 N
Materiaal magneetkern	AlNiCo
Producttype	Staa-fklem magneet

