

## Staa-fgripermagneet met passingmaat, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 16mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	085928 16
GTIN	2050000965173
Artikelklasse	08Q

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Afgeschermd staafgrijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.
- Passingtolerantie op buiten-Ø h6.
- Temperatuurbestendig tot maximaal 200 °C.
- Magneetkern van samarium-kobalt (SmCo<sub>5</sub>).

#### Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

### Technische beschrijving

Maximale inkortingsmaat achterkant	2 mm
maximale temperatuurbestendigheid	200 °C
Nominale houdkracht	125 N
Hoogte	20 mm
Materiaal oppervlak	Nikkel
Ø	16 mm
Materiaal magneetkern	SmCo <sub>5</sub>
Producttype	Staa-fklem magneet

